

# JOLLY

## DOSATORE DI POLIFOSFATO SFERICO E IN CRISTALLI 1/2" CON ATTACCO A SQUADRA

La serie dei filtri e dei dosatori da 1/2" si è arricchita di una nuova versione con il praticissimo attacco a squadra, di facile e rapida installazione. I dosatori sono equipaggiati con girello verticale in ottone cromato.

### PERCHÉ INSTALLARE UN DOSATORE JOLLY SFERICO E JOLLY IN CRISTALLI

I dosatori della serie JOLLY Sferico e JOLLY in cristalli hanno lo scopo di mantenere in sospensione il calcare ed evitare la precipitazione di carbonato di calcio e magnesio sulle parti metalliche a contatto con l'acqua. L'efficacia dei sali di polifosfato decresce con l'aumentare della temperatura dell'acqua. Con temperature superiori a 60°C si consiglia l'installazione di un addolcitore d'acqua.

### PERCHÉ SCEGLIERLO

**Per i materiali:** testata e ghiera in ottone lucidato e cromato; bicchiere in Grilamid infrangibile e anti-invecchiamento; polifosfato alimentare.

**Per la minima manutenzione:** una volta consumato il polifosfato, sarà sufficiente sostituire la cartuccia.


**JOLLY sferico:** la particolare conformazione sferica consente una maggiore regolarità di consumo del prodotto e di conseguenza un dosaggio più regolare.

**JOLLY in cristalli:** equipaggiati con polifosfato di tipo alimentare, non consentono un regolare dosaggio a causa della loro conformazione e pertanto se ne consiglia l'uso tecnologico.



APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A NORMA DEL DM 25/12 E DM 174/04.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- A** Testata 1/2"
- B** Ghiera
- C** Bicchiere
- D** Cartuccia
- E** Polifosfato

### MATERIALI

**Testata:** ottone cromato lucidato a specchio

**Ghiera:** ottone cromato lucidato a specchio

**Bicchiere:** Grilamid infrangibile e anti invecchiamento

CODICE	PRODOTTO	DOTAZIONE DI SERIE
391001	JOLLY SFERICO 1/2"	1 manuale d'uso e manutenzione 1 girello
391002	JOLLY IN CRISTALLI 1/2"	
CODICE		RICAMBI / ACCESSORI
271209	Cartuccia PL2/S	<b>A norma del DM 25/12 e DM 174/04</b>
271109	Cartuccia PL/2	<b>A norma del DM 25/12 e DM 174/04</b>
100026/DC	Chiave di svitamento	



PL2/S



PL2

Modello	Attacchi gas	Portata lt/h	Press. collaudo bar	Press. max. exec. bar	Temp. max °C	Peso a vuoto gr.
JOLLY Sferico	1/2"	1200	50	16	40	810
JOLLY in cristalli						